

HOLEX**Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch.

Technický popis

Mezní chyba	4 µm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ø vřetene	6,5 mm
Kalibrování	B1
Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	knoflíkový článěk
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozlišení	0,001 mm
Ochranná třída IP	IP 54

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozsah měření	0 - 25 mm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------