

**Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Dobře čitelný displej. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch. 1 nastavovací měrka.

**Technický popis**

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozsah měření	25 - 50 mm
Počet obsažených baterií	1
Mezní chyba	4 µm
Typ baterií	knoflíkový článek
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Kalibrování	B2
Rozlišení	0,001 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm

Ochranná třída IP	IP 54
Ø vřetene	6,5 mm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

### Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032