

**Sada digitálních třmenových mikrometrů, Rozsah měření: 0-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Třmenové mikrometry č. 421492 s příslušnými nastavovacími měrkami.

Technický popis

Počet mikrometrů	4
Rozsah měření	0 - 100 mm
Počet obsažených baterií	4
Ochranná třída IP	IP 54
Počet nastavovacích měrek	3
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Kalibrování	S2
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020430 0-100
Kalibrace DAkkS Sada třmenových mikrometrů Rozsah měření 0-100 mm	020440 0-100

Příslušenství

Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	421492 0-25
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 25-50 mm	421492 25-50
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 50-75 mm	421492 50-75
Digitální třmenový mikrometr Rozsah měření 75-100 mm	421492 75-100
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357