

HOLEX**Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný digitální displej s přídatným analogovým odečtem. Robustní kovový plášť. Otočné měřící vřeteno, měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Typ baterií	knoflíkový článek
Mezní chyba	4 µm
Odečet	0,00005 palec
Ochranná třída IP	IP 54
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Kalibrování	B1

Počet obsažených baterií	1
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Dělení měřicího bubnu	1/50
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
---	------------