

**HOLEX****Digitální třmenový mikrometr s měřícím hrotem, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Dobře čitelný digitální displej s přídatným analogovým odečtem. Robustní kovový plášť. Otočné měřící vřeteno, měřící plochy osazené tvrdokovem.

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Ochranná třída IP	IP 54
Rozlišení	0,001 mm
Odečet	0,00005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Kalibrování	B1
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Mezní chyba	4 μm
Typ baterií	knoflíkový článek
Počet obsažených baterií	1

Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Dělení měřicího bubnu	1/50
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
KalibrováníTřmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25

### Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------