

HOLEX**Digitální třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný digitální displej s přídatným analogovým odečtem. Robustní kovový plášť. Nerotující měřicí vřeteno.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Rovnoběžnost měřicích ploch	4 µm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	B1
Mezní chyba	4 µm
Typ baterií	knoflíkový článek
Odečet	0,00005 palec
Ø měřicího talířku	20 mm
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Rozlišení	0,001 mm

Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Dělení měřicího bubnu	1/50
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------