

**Digitální třmenový mikrometr pro měření drážek, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Dobře čitelný digitální displej s přídatným analogovým odečtem. Robustní kovový plášť. Nerotující měřící vřeteno.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Typ baterií	knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	4 μm
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	B1
Odečet	0,00005 palec
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Dělení měřicího bubnu	1/50
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
---	------------