

Pár nosníků EGN-DUO 120×50, Délka nosníku: 2700mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991346 2700
GTIN	4058255037421
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

4hranné za studena tvářené profily s navařenými agrafami. Každá agrafa má 5 stabilních háčků pro optimální rozložení zatížení na paletové regálové stojiny. Zatížení police až 3 060 kg na každý pár nosníků.

Rozsah dodávky:

2 kusy nosníků pro zavěšení do ráků, včetně pojistných kolíků po 2 ks.

Lakování:

RAL 2004 oranžová pravá, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Nové nosníky s hloubkou 50 mm lze se starými nosíky s hloubkou 40 mm kombinovat jen v párech.

Technický popis

Oblast použití	Regál
Nosnost jednoho páru nosníků	3060 kg
Délka nosníku	2700 mm
Typ nosníku	LNS-DUO 120×50
Výška nosníku	120 mm
Druh produktu	Nosík / traverza