

**Pár nosníků LNS-DUO 110×50, Délka nosníku: 2700mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991342 2700
GTIN	4058255037414
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

4hranné za studena tvářené profily s navařenými agrafami. Každá agrafa má 5 stabilních háčků pro optimální rozložení zatížení na paletové regálové stojiny. Zatížení police až 3 060 kg na každý pár nosníků.

**Rozsah dodávky:**

2 kusy nosníků pro zavěšení do rámců, včetně pojistných kolíků po 2 ks.

**Lakování:**

RAL 2004 oranžová pravá, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Nové nosníky s hloubkou 50 mm lze se starými nosíky s hloubkou 40 mm kombinovat jen v párech.

**Technický popis**

Délka nosníku	2700 mm
Typ nosníku	LNS-DUO 110×50
Oblast použití	Regál
Nosnost jednoho páru nosníků	2460 kg
Výška nosníku	110 mm
Druh produktu	Nosík / traverza