



LED pracovní svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: SUN4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro **perfektní reprodukci barev** a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. **Vyměnitelná skleněná čočka** a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění. **SUNMATCH 4.** Praktická nabíjecí pracovní LED svítilna se 180° flexibilní hlavou svítilny pro přípravu a přizpůsobení barev. S plynulou funkcí CCT SCAN.

S plynulou funkcí CCT SCAN. Je-li tato možnost povolena, svítilna automaticky naskenuje povrch objektu s celou oblastí barevného spektra. Aretace je možná kdykoli. Optimální pro detekci vad laku.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a nabíjecí stanice.

Technický popis

Hodnota CRI	95
-------------	----

Barva světla	věrná barva
Hmotnost	270 g
Ochranná třída IP	IP 65
Zóna ATEX	žádná
Napětí akumulátorů	3,7 V
Celková délka	203 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Doba svícení	2 - 10 h
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Označení výrobce	SUNMATCH 4
Světelný tok	50 - 500 lm
Celková šířka	89 mm
Druh produktu	Pracovní svítidla