



## Úhlová bruska GWS, Typ: 30-230PB



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

##### Silná úhlová bruska 230 mm:

- Výkonný motor s Constant-Electronic, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.
- Vysoká ochrana uživatele díky hlavní a přídatné rukojeti Vibration-Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.
- Otočná rukojeť se třmenem pro optimální broušení a dělení.
- SDS-rychloupínací matice a aretace vřetena.

#### Výhoda:

##### Méně prostojů z důvodu údržby

- Díky kompaktní konstrukci a bezkartáčkovému motoru 2800 W.

##### Vysoká ochrana během použití a pohodlí

- Brzda.
- Kontrola zpětného rázu.
- Ochrana proti restartu.
- Pozvolný rozběh.
- Nastavení ochranného krytu nevyžaduje nářadí.
- Antivibrační boční rukojeť.

#### LED indikace:

LED indikace pomáhá uživateli při optimalizaci postupu práce.

#### Elektrický kabel:

Kabel o délce 4 m je zárukou pohodlí na staveništi.

#### Vibration Cancelling Technology:

Systém pro potlačení vibrací Vibration Cancelling dosahuje nejnižších hodnot vibrací v oblasti výrobního segmentu a umožňuje pracovat bez známek únavy.

**Ochranný spínač:**

Okamžité vypnutí nástroje po uvolnění spínače.

**Rozsah dodávky:**

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti.

Včetně rychloupínací matice SDS.

**Technický popis**

Příkon	2800 W
Délka kabelu	4 m
Maximální vibrace dle EN	5 m/s <sup>2</sup>
Zastavení zpětného rázu	ano
Označení výrobce	GWS 30-230 PB
Šířka	334 mm
Jmenovité napětí	230 V
Délka	524 mm
Zvláštní znaky	Brzdový systém
Zvláštní znaky	Ochranný spínač PROtection
Zdroj energie	síťový provoz
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Samočinné vypínání	ano
Maximální hloubka řezu	59 mm
Jemný rozběh	ano
Hmotnost	5,9 kg
Připojovací závit	M14
Výška	139 mm
Maximální Ø kotouče	230 mm
Maximální počet otáček	6500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

