



Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor, Typ: GCM18216DC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorová kapovací a pokosová pila.

- **Vynikající řezná kapacita s velkou hloubkou řezu 70 mm.**
- **Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.**
- **Uživatelské rozhraní pro předvolbu otáček.**
- **Výměna pilového kotouče bez použití náradí.**

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč Ø 216 mm, přidržovač, matice SDS, modul Bluetooth GCY 42.

Technický popis

Maximální pokosový úhel vlevo	52 stupeň
Elektronická předvolba otáček	ano
Maximální úhel sklonu vpravo	47 stupeň
Maximální úhel sklonu vlevo	47 stupeň
Ø pilového listu	216 mm
Maximální hloubka řezu 45°	45 mm
Zdroj energie	Síťový provoz

Maximální pokosový úhel vpravo	60 stupeň
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální počet otáček	4500 min ⁻¹
Ø otvoru pilového listu	30 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Hmotnost	15,3 kg
Maximální délka řezu 90°	300 mm
Jmenovité napětí	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	GCM 18V-216 DC
Maximální hloubka řezu 90°	70 mm
Obal	Karton
Druh produktu	Pila