

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614770 19
GTIN	4067263001188
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	19 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výška oka h_2	11,6 mm
Šířka čelisti b	41,6 mm
Ø oka D	34,5 mm
Výška čelisti h_1	6,8 mm
Délka klíče L	250 mm
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přídržná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče