

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614770 30
GTIN	4067263001232
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L	425 mm
Šířka čelisti b	63,1 mm
Ø očka D	60 mm
Výška čelisti h ₁	8,9 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Výška očka h ₂	16,6 mm
Rozměr klíče	30 mm
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přidrzná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče