

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614770 17
GTIN	4062406141356
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Ø očka D	33,3 mm
Výška očka h ₂	10,7 mm
Rozměr klíče	17 mm
Výška čelisti h ₁	5,8 mm
Délka klíče L	233 mm
Šířka čelisti b	37 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přídržná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče