

**Garant****Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru, Počet klíčů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614775 4
GTIN	4069515007306
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 klíči č. 614770 ve velikostech 10; 13; 17; 19.

**Upozornění:**

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614773.

**Technický popis**

Počet klíčů	4
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přidrzná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče

## Příslušenství

Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614770 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 13 mm	614770 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 17 mm	614770 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 19 mm	614770 19