

**Garant****Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614775 10
GTIN	4067263001300
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Po 1 klíči č. 614770 ve velikostech 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Upozornění:**

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614773.

**Technický popis**

Počet klíčů	10
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přídržná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne

Druh produktu

Klíče

**Příslušenství**

Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 16 mm	614770 16
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 18 mm	614770 18
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 13 mm	614770 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 11 mm	614770 11
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10 mm	614770 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 19 mm	614770 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 17 mm	614770 17
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 8 mm	614770 8
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 9 mm	614770 9
Otevřený / očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 14 mm	614770 14