

**HOLEX****Drážkovací fréza HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191070 17
GTIN	4045197099976
Třída artiklu	12W

**Popis****Provedení:**

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

Cenově příznivá alternativa.

**Použití:**

Pro frézování **klínových drážek** (vrtaných drážek) nebo pro frézování z osy obrobku.

**Technický popis**

Počet účinných břitů Z (po obvodu)	2
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,051 mm
Ø břitu $D_c$	17 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Délka břitu $L_c$	19 mm
Celková délka L	79 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 327 D
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Směr přířezu	Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka	DIN 1835 B
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Rohový úhel čela	90 stupeň
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Drážkovací fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	78 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	14 m/min	M
GG(G)	omezené použití	46 m/min	K
CuZn	omezené použití	92 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		