

HALDER**Kladivo bez zpětného rázu s násadou ze skelného vlákna, Ø hlavy kladiva: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	755001 60
GTIN	4030618312581
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.

Nerozbitná, protiskluzová 3dílná rukojeť se sklolaminátovým jádrem.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Technický popis

Celková délka	385 mm
Hmotnost	1,625 kg
Ø hlavy kladiva	60 mm
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá
Délka hlavy s vložkami	145 mm
Materiál držadla	Rukojeť ze skelných vláken
Řada	SUPERCRAFT®
Označení výrobce	SUPERCRAFT

Rukojeť	ergonomické
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 60 mm	754910 60
--	-----------