

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel s tmavě šedou deskou Eluplan, Délka: 1500/2mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví **výška celého pracoviště**.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, **nelze konfigurovat**.

Zvedací sloup eloxovaný hliník, **nelze konfigurovat**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, možnosti konfigurace**.

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

- **Záznam těchto čísel artiklů pouze po předchozí konzultaci s oddělením technického nákupu P93, tel. +49 89 8391 9165, nutno ověřit aktuální dostupnost.**
- **Dodržujte maximální nosnost, za žádných okolností nesmí být překročena! Zvláště důležité při plánování nástaveb s nosnými sloupy.**

Technický popis

Hmotnost	80 kg
Vstup typu zástrčky	F
Potah pracovní desky	Eluplan (plast), (potah linoleum)
Povrch pracovní desky	Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Model	eLevel
Hloubka	800 mm
Tloušťka obkladu	2 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Jmenovité napětí	250 V
Materiál pracovní desky	Eluplan
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Řada	Workstation
Pracovní deska hloubka	800 mm
Šířka	1500 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	670 - 990 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Barva povrchu pracovní desky	tmavě šedá
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Výškové nastavení pracoviště	670 990 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu

Pracovní stůl