

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel s deskou z bambusu, Délka: 1000/2mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920016 1000/2
GTIN	4067263001416
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví **výška celého pracoviště**.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, **nelze konfigurovat**.

Zvedací sloup eloxovaný hliník, **nelze konfigurovat**.

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, možnosti konfigurace**.

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

- **Záznam těchto čísel artiklů pouze po předchozí konzultaci s oddělením technického nákupu P93, tel. +49 89 8391 9165, nutno ověřit aktuální dostupnost.**
- **Dodržujte maximální nosnost, za žádných okolností nesmí být překročena! Zvláště důležité při plánování nástaveb s nosnými sloupy.**

Technický popis

Plynulé nastavování výšky	ano
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Řada	Workstation
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Hloubka	800 mm
Vstup typu zástrčky	F
Hmotnost	70 kg
Pracovní deska délka	1000 mm
Pracovní deska hloubka	800 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Jmenovité napětí	250 V
Model	eLevel
Šířka	1000 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	670 - 990 mm
Výškové nastavení pracoviště	670 990 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl