

Garant GRIDLINE

**Pracovní stanice eLevel se světloú deskou Eterlux, Délka: 1500/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920014 1500/2
GTIN	4067263001393
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

**Pracovní stanice eLevel** plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví **výška celého pracoviště**.

**Lakování:**

**Noha** antracitová RAL 7016, **nelze konfigurovat**.

**Zvedací sloup** eloxovaný hliník, **nelze konfigurovat**.

**Boční a zadní stěna** světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, možnosti konfigurace**.

**Upozornění:**

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

- **Záznam těchto čísel artiklů pouze po předchozí konzultaci s oddělením technického nákupu P93, tel. +49 89 8391 9165, nutno ověřit aktuální dostupnost.**
- **Dodržujte maximální nosnost, za žádných okolností nesmí být překročena! Zvláště důležité při plánování nástaveb s nosnými sloupy.**

**Technický popis**

Potah pracovní desky	Eterlux (Melamin / fenolová pryskřice)
Tloušťka obkladu	2,7 mm
Hmotnost	80 kg
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Model	eLevel
Pracovní deska hloubka	800 mm
Materiál pracovní desky	Eterlux
Řada	Workstation
Pracovní deska délka	1500 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	670 - 990 mm
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Šířka	1500 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Vstup typu zástrčky	F
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Jmenovité napětí	250 V
Hloubka	800 mm
Výškové nastavení pracoviště	670 990 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

