

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel+ s tmavě šedou deskou Eluplan, Délka: 1000/2mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 920022 1000/2 |
| GTIN | 4067263001447 |
| Třída artiklu | 91P |

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel+ plynule elektricky výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při obsluze bude upravena výška pracovní desky.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, **nelze konfigurovat.**

Zvedací sloup eloxovaný hliník, **nelze konfigurovat.**

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.**

Upozornění:

- **Při použití pláště k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

- **Záznam těchto čísel artiklů pouze po předchozí konzultaci s oddělením technického nákupu P93, tel. +49 89 8391 9165, nutno ověřit aktuální dostupnost.**
- **Dodržujte maximální nosnost, za žádných okolností nesmí být překročena! Zvláště důležité při plánování nástaveb s nosnými sloupy.**

Technický popis

| | |
|--|--|
| Výška se zadní stěnou | 1000 mm |
| Pracovní deska délka | 1000 mm |
| Vstup typu zástrčky | F |
| Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ano |
| Model | eLevel+ |
| Pracovní deska hloubka | 700 mm |
| Povrch pracovní desky | Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu |
| Hmotnost | 78 kg |
| Šířka | 1000 mm |
| Pracovní deska tloušťka | 40 mm |
| Potah pracovní desky | Eluplan (plast), (potah linoleum) |
| Tloušťka obkladu | 2 mm |
| Plynulé nastavování výšky | ano |
| Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 670 - 990 mm |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Hloubka | 800 mm |
| Řada | Workstation |
| Materiál pracovní desky | Eluplan |
| Princip výškového nastavení | Pouze s pracovní deskou |
| Barva povrchu pracovní desky | tmavě šedá |
| Výškové nastavení pracoviště | 670 990 mm |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický |
| Tloušťka desky | 40 mm |
| Výškové vyrovnání | 25 mm |

| | |
|---------------|---|
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Pracovní stůl |