

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel+ se světloú deskou Eterlux, Délka: 1000/2mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920024 1000/2
GTIN	4067263001478
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel+ plynule elektricky výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při obsluze bude upravena výška pracovní desky.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný.**

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný.**

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná.**

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

- **Záznam těchto čísel artiklů pouze po předchozí konzultaci s oddělením technického nákupu P93, tel. +49 89 8391 9165, nutno ověřit aktuální dostupnost.**
- **Dodržujte maximální nosnost, za žádných okolností nesmí být překročena! Zvláště důležité při plánování nástaveb s nosnými sloupy.**

Technický popis

Řada	Workstation
Jmenovité napětí	250 V
Pracovní deska hloubka	700 mm
Hmotnost	78 kg
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	670 - 990 mm
Model	eLevel+
Plynulé nastavování výšky	ano
Šířka	1000 mm
Tloušťka obkladu	2,7 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Potah pracovní desky	Eterlux (Melamin / fenolová pryskřice)
Vstup typu zástrčky	F
Princip výškového nastavení	Pouze s pracovní deskou
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ano
Materiál pracovní desky	Eterlux
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Hloubka	800 mm
Výška se zadní stěnou	1000 mm
Výškové nastavení pracoviště	670 990 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl