

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel+ se světlou deskou Eterlux, Délka: 2000/2mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920024 2000/2
GTIN	4067263001492
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel+ plynule elektricky výškově nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při obsluze bude upravena výška pracovní desky.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016, **nekonfigurovatelný.**

Zvedací sloupek eloxovaný hliník, **nekonfigurovatelný.**

Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 **práškově nanášený lak, konfigurovatelná.**

Upozornění:

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).**

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

- **Záznam těchto čísel artiklů pouze po předchozí konzultaci s oddělením technického nákupu P93, tel. +49 89 8391 9165, nutno ověřit aktuální dostupnost.**
- **Dodržujte maximální nosnost, za žádných okolností nesmí být překročena! Zvláště důležité při plánování nástaveb s nosnými sloupy.**

Technický popis

Pracovní deska hloubka	700 mm
Model	eLevel+
Hmotnost	105 kg
Výška se zadní stěnou	1000 mm
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Jmenovité napětí	250 V
Řada	Workstation
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Ovládací panel s displejem a pamětovou funkcí	ano
Šířka	2000 mm
Vstup typu zástrčky	F
Plynulé nastavování výšky	ano
Tloušťka obkladu	2,7 mm
Princip výškového nastavení	Pouze s pracovní deskou
Potah pracovní desky	Eterlux (Melamin / fenolová pryskřice)
Hloubka	800 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Materiál pracovní desky	Eterlux
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	670 - 990 mm
Výškové nastavení pracoviště	670 990 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl