

**TMSERROR, Typ: GBH1821****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorové vrtací kladivo 18 V s upínačem nástrojů SDS-plus a bezkartáčovým motorem.

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Běh doprava i doleva.**
- **Mimořádně robustní: Electronic Motor Protection vypne motor v případě přetížení; plně funkční i po zkoušce pádem na beton ze 2 m.**

Rozsah dodávky:

Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18 V-21 Professional, akumulátor 2 × 18 V / 4,0 Ah, nabíječka GAL 18 V-40, L-Boxx.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Rázová energie	2 J
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální Ø vrtání do betonu	21 mm
Rozsah otáček	0 - 1800 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Označení výrobce	GBH 18V-21
Napětí akumulátorů	18 V
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Maximální počet rázů	5100 min ⁻¹
Hmotnost včetně akumulátoru	5,5 kg
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18 V

073853 B18