

**HOLEX****Sada zástčných hlavíc s tisícíhnanem, 1/4palcový čtyřhran 4dílná, Typ: 1/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630927 1/4
GTIN	4062406227586
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:****Díly pohonu / spojovací díly** podle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** podle **DIN 3124**.Vnitřní/vnější čtyřhrany podle **DIN 3120**.**Použití:**

Pro 1000hranné šrouby / XZN šrouby se závitem M5 – M10.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Vložky pro čtyřhran: 4 ks (délka 25 mm) vel. M5; M6; M8; M10

**Technický popis**

Unášecí profil	1000hranný šroubovák
Počet dílů	4
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Nástrčné klíče