

HOLEX**Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Pro šrouby: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642913 M8
GTIN	4062406235550
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Ø na straně pohonu	22 mm
Délka	140 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče

