

**HOLEX****Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Pro šrouby: M12****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642913 M12    |
| GTIN           | 4062406235574 |
| Třída artiklu  | 62A           |

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby XZN.

**Norma:**

**DIN 2324**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Ø na straně pohonu | 22 mm                 |
| Délka              | 140 mm                |
| Upínací 4hran      | 1/2 palec             |
| Unášecí profil     | 1000-hranný šroubovák |
| Materiál           | Chromvanadiová ocel   |
| Povrch             | chromované            |
| Druh produktu      | Nástrčné klíče        |

