



## Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 2m



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	080240 2
GTIN	7391390097453
Třída artiklu	08A

### Popis

#### Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C. PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

#### Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

### Technický popis

Vnitřní Ø hadice	8 mm
Hadice vnější Ø	12 mm
Materiál	Spirálová hadice PU
Barva	modrá
Využitelná délka hadice	2 m
Připojení rychlospojky	1/4 palec
Maximální provozní tlak	10 bar
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec

Maximální průtržný tlak	35 bar
Druh produktu	Hadice

## Příslušenství

Bezpečnostní spojavnější závit Připojovací vnější závit 1/4 palec	080285 1/4
Vsuvka s vnějším závitem5dílná sada Připojovací vnější závit 1/4 palec	080290 1/4