

Garant**TK vysoce přesná rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø DC: 0,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207347 0,4
GTIN	4045197599919
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

GARANT Diabolo: Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.

Vysoce přesná rádiusová fréza z hlediska **Ø rádiusu a tvarové odchylky v rozsahu µm.**

Tolerance: Kontura rádiusu = **±0,005 mm.**

Technický popis

Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC	0,005 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC	0,005 mm
Počet zubů Z	2
Ø břitu D_c	0,4 mm
Ø stopky D_s	3 mm
Celková délka L	38 mm
Délka břitu L_c	0,4 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	0,2 mm
Řada	Diabolo
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Typ	H
Tolerance jmenovitý \varnothing	-0,007 / 0,002
Směr přísluvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel > 50 HRC	vhodný	190 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	170 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	150 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	110 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		