

Garant**APMT 100320 TR, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215928 INOX
GTIN	4045197303301
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Rohový rádius	2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100320 TR
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	600 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		