

**Garant****TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202810 18
GTIN	4045197662705
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

**Technický popis**

Šířka rohové fazetky při 45°	0,18 mm
Tvar stopky	HB
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Ø břitu $D_c$	18 mm
Počet zubů Z	4
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Ø stopky $D_s$	18 mm
Celková délka L	130 mm
Délka břitu $L_c$	55 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovité Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	140 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	105 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	M
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		