

EFFBE**Instalační prvek HPRSF, Maximální nosnost: 850kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086004 850
GTIN	2050000971570
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.

Elastomerní kovové nastavovací prvky v kompaktním provedení, neklouzavé s úhlovým vyrovnáním.

Použití:

Pro instalaci strojů bez ukotvení v podlaze. Vyrovnání výšky lze provést pouze u stroje (externě).

Upozornění:

Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky. Vzduchově odpružené prvky se dodávají v e-shopu pod č. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Technický popis

Upínací úhel W	120 stupeň
Maximální nosnost	850 kg
Ø D	80 mm
Výška H	17 mm
Druh produktu	Protivibrační instalační prvek

