



Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 4m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080240 4
GTIN	7391390108173
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C. PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm 4 m ISO B.

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

Technický popis

Maximální provozní tlak	10 bar
Barva	modrá
Připojení rychlospojky	1/4 palec
Využitelná délka hadice	4 m
Připojení zásuvné spojky	1/4 palec
Materiál	Spirálová hadice PU
Hadice vnější Ø	12 mm
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Maximální průtržný tlak	35 bar

Druh produktu

Hadice

PříslušenstvíBezpečnostní spojavnější závit Připojovací vnější závit 1/4
palec

080285 1/4

Vsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080290 1/4