

Garant**45° fazetková fréza, se závitem, Ø D: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216102 25
GTIN	4045197469946
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø D ₂	20,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 090308
Ø břitu D _c	25 mm
Upínací závit M	M12
Maximální Ø srážení hran D _{max}	37,3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Minimální Ø otvoru D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Celková délka L _{celk.}	35 mm
Délka vyložení L ₁	23 mm
Počet břitů Z	2

Provedení stopky	se závitem
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219805
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8