

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Tloušťka desky: 3,5 mm

Rohový rádius: 0,5 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100305 TR
Typ	HB735
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	255 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	205 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	175 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		