

**Garant****APGT 1003 PDTR, HB7805, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215944 ALU
GTIN	4045197658210
Třída artiklu	21A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Tloušťka desky: 3,18 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,12 mm

maximální hloubka řezu  $a_{p \max}$  při frézování plné drážky: 2,5 mm

**Technický popis**

Typ	ALU
Posuv $f_z$ na zub	0,12 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při obvodovém frézování	10 mm
maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ při frézování plné drážky	2,5 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	APGT 1003 PDTR

Druh	HB7805
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,18 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování