

Garant**APMT 100302 TR, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215918 INOX
GTIN	4045197303226
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
Typ	INOX
Rohový rádius	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100302 TR
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	600 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		