

Garant**45° fazetková fréza, stopka Weldon, Ø D: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216100 16
GTIN	4045197133465
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Maximální Ø srážení hran D_{max}	28,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 090308
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Délka vyložení L_1	20,5 mm
Počet břitů Z	2
Ø D	16 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219805
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219804