

 KOMET

Záhlubník 45° KOMET®, stopka Weldon, Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou: M12

Údaje o objednávce

Artikové číslo	216600 M12
GTIN	4047109013001
Třída artiklu	24D

Popis
Použití:

Pro **odjehlování** kulatých a podélných otvorů a k frézování drážek lichoběžníkových zubů. Pro zahloubení podle DIN jemné pro šrouby DIN M10 – M20.

Předpokladem jsou pevné provozní podmínky (nelze používat na vrtačkách).

Upozornění:

Vhodné trojhranné vyměnitelné břitové destičky viz 216700; 216740; 216770.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	16 mm
Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770	14-6603
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TO.. 0902
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou	M12
Maximální Ø srážení hran D_{max}	23 mm
Počet břitů Z	2
Počet vyměnitelných břitových destiček	2
Ø zahloubení D	11 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Provedení stopky	stopka Weldon

Vnitřní chlazení	ne
Úhel zahloubení	90 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP	239653 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP7	239653 8IP7