

Garant**45° vysoce výkonná fazetková fréza, válcová stopka, Ø D: 9mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	216460 9
GTIN	4045197482167
Třída artiklu	210

Popis

Použití:

Pro efektivní obrábění obzvláště malých fazetek. Pro oboustranné srážení při vysokých rychlostech. **Zpětné srážení možné od vel. 6.**

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Maximální Ø srážení hran D_{max}	15,7 mm
Ø stopky D_s h6	10 mm
Délka vyložení L_1	24 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 05T104
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Počet břitů Z	2
Ø D	9 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel srážení hran zpět	45 stupeň
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219828