



Bezpečnostní spojka vnější závit, Připojovací vnější závit: 1/2palec



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 080285 1/2 |
| GTIN | 7391390285645 |
| Třída artiklu | 08A |

Popis

Provedení:

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.**
- **Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky zušlechťenému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost – doba amortizace činí nejvýše 2roky.**

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou. Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

| | |
|--------------------------|----------------|
| Hodnota průtoku | 2250 l/min |
| Materiál | Ocelová spojka |
| Připojovací vnější závit | 1/2 palec |

| | |
|-------------------------|--------|
| Maximální provozní tlak | 16 bar |
| Druh produktu | Spojka |