

**ZDET 16M532 FR-721, GH1, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 220826 ALU    |
| GTIN           | 4059782504738 |
| Třída artiklu  | 28E           |

**Popis****Doporučení:**

Při výměně vyměnitelných destiček je nutno také vyměnit šroub. Náhradní šrouby jsou dodávány s vyměnitelnými destičkami.

**Upozornění:**

$f_z$  pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  pro hrubování do  $a_{p\max}$  16 mm: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  pro předběžné dokončování  $a_p$  3 mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  pro dokončování  $a_p$  1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Tloušťka destiček S: 5 mm

**Technický popis**

|  |                |
|--|----------------|
| $f_z$ pro dokončování $a_p$ 1 mm           | 0,02 - 0,1 mm  |
| $f_z$ pro hrubování do $a_{p\max}$ 16 mm   | 0,12 - 0,25 mm |
| Typ  | ALU            |
| $f_z$ pro předběžné dokončování $a_p$ 3 mm | 0,05 - 0,15 mm |
| Rohový rádius                              | 3,2 mm         |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tloušťka destiček S                  | 5 mm                                       |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZDET 16M532 FR-721                         |
| Typ                                  | GH1  |
| Řezný materiál                       | TK   |
| Počet výměn/řezání                   | 2  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

## Údaje o uživateli

|                        | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty         | vhodný          | 1640 m/min     | N       |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný          | 1370 m/min     | N       |
| Al > 10% Si            | vhodný          | 1095 m/min     | N       |
| mokrý max.             | vhodný          |                |         |
| mokrý min.             | omezené použití |                |         |
| suché                  | omezené použití |                |         |
| Vzduch                 | omezené použití |                |         |