



Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 6m



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 080240 6 |
| GTIN | 7391390134356 |
| Třída artiklu | 08A |

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od – 20 do + 60 °C. PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm 6 m ISO B.

Rozsah dodávky:

Včetně **bezpečnostní** ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Připojení rychlospojky | 1/4 palec |
| Využitelná délka hadice | 6 m |
| Materiál | Spirálová hadice PU |
| Maximální provozní tlak | 10 bar |
| Hadice vnější Ø | 12 mm |
| Připojení zásuvné spojky | 1/4 palec |
| Barva | modrá |
| Vnitřní Ø hadice | 8 mm |
| Maximální průtržný tlak | 35 bar |

Druh produktu

Hadice

PříslušenstvíVsuvka s vnějším závitem 5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080290 1/4

Bezpečnostní spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/4
palec

080285 1/4