

**APPT 160408 PDSR, HBM020, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Třída artiklu	22A

**Popis****Provedení:**

Tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky s PVD povlakem k obrábění různých materiálů. Univerzální řezný materiál umožňuje spolehlivost procesu při práci za měnících se podmínek použití. Tyto vyměnitelné břitové destičky se vyznačují značnou odolností proti opotřebení a odolností proti prasknutí včetně možnosti použití pro mokré a suché obrábění.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

$a_{p_{max}} = 7,0$  mm.

**Technický popis**

Typ	UNI
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,12 - 0,44 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APPT 160408 PDSR
Typ	HBM020

Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	5,26 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	290 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodné	120 m/min	M
GG(G)	vhodné	180 m/min	K
Uni	vhodné		
mokrý max.	vhodné		
suché	vhodné		