

**APPT 100308 PDSR, HBM020, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215888 UNI
GTIN	4067263002055
Třída artiklu	22A

Popis**Provedení:**

Tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky s PVD povlakem k obrábění různých materiálů. Univerzální řezný materiál umožňuje spolehlivost procesu při práci za měnících se podmínek použití. Tyto vyměnitelné břitové destičky se vyznačují značnou odolností proti opotřebení a odolností proti prasknutí včetně možnosti použití pro mokré a suché obrábění.

Upozornění:

$a_{p\max} = 4,8 \text{ mm}$.

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	UNI
Posuv f_z na zub	0,12 - 0,27 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APPT 100308 PDSR
Typ	HBM020

Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,56 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	290 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodné	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodné	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodné	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodné	120 m/min	M
GG(G)	vhodné	180 m/min	K
Uni	vhodné		
mokrý max.	vhodné		
suché	vhodné		