



Teleskopické víceúčelový žebřík 4dílný, Počet příček: 4X6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Multifunkční příložný žebřík, dvojitý žebřík a dvojitý žebřík se schůdky v jednom. Pracovní výšku lze pro všechny varianty nastavit podle vzdálenosti příček po 280 mm. Spojení příček a nosníku je provedeno s vysoce pevným kvalitním lemováním. Kompaktní přepravní rozměr, prostorově úsporné zasouvání dílů do sebe. Bezpečnostní hliníkový lamelový kloub s automatickou aretací a se snadnou obsluhou. Bezpečné nastavení výšky díky 4 tažným rukojetím z hliníkového tlakového odlitku. S vyklápěnými výložníky pro použití jako příložný žebřík podle normy EN 131-1 (ne pro vel. 4x3). Výložníky můžete pro přepravu sklopit dolů nebo můžete žebřík sklopit jako dvojitý žebřík pro úsporu místa.

Norma:

DIN EN 131.

Technický popis

Hmotnost	22 kg
Délka ve složeném stavu	1,86 m
Pracovní výška dvojitého žebříku cca	4,4 m

Hloubka ve složeném stavu	0,21 m
Provedení stupátka	Příčle
Pracovní výška příložného žebříku cca	7,1 m
Šířka ve složeném stavu	0,78 m
Délka žebříku ve vysunutém stavu	6,4 m
Počet stupňů	4x6
Norma	DIN EN 131-2
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Víceúčelový žebřík