

RIHETEC

Tryska na chladicí médium MiniKD s kulovou přípojkou, Typ × délka trubice: 11X100**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319470 11X100 |
| GTIN | 4260711110429 |
| Třída artiklu | 33C |

Popis**Provedení:**

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

Speciálně pro kompaktní držák VDI a BMT **s otvorem na chladicí kapalinu.**

Provedení z ušlechtilé oceli, flexibilní trubici lze ohnout směrem k prováděnému řezu. Maximální tlak až 10 barů.

Tryska MiniKD byla vyvinuta speciálně pro použití v kompaktních držácích VDI, lze ji však používat i v mnoha dalších držácích nástroje s externím chlazením. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a přesně nastavitelnou trubicí na chladicí kapalinu. Montáž je velmi jednoduchá.

Popis:

MiniKD je tryska na chladicí kapalinu a skládá se z kuličky z ušlechtilé oceli resp. závitu a trubice z flexibilního spojovacího materiálu. Díly jsou navzájem pevně spojeny.

Upozornění:

Vhodné závitové adaptéry a nástavce viz 319476 nebo 319477.

Technický popis

| | |
|-------------------|------------------|
| Typ | MiniKD |
| Ø kuličky | 11 mm |
| Provedení | S kulovou hlavou |
| Délka trubice | 100 mm |
| Ø propusti trubky | 4 mm |
| Vnitřní chlazení | ano |

Druh produktu

Tryska na chladicí prostředek