

**Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Plně izolované, Typ: 3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637681 3/8
GTIN	4067263120711
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

S plastovou izolací **do 1 000 V** podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

**Norma:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Upozornění:**

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze **plně izolované** nástroje (č. 637681 – 637689).

**Technický popis**

Upínací 4hran	3/8 palec
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Celková délka	200 mm
Povrch	Plastová izolace
S kloubovou hlavou	ne
S výkyvnou hlavou	ne
S funkcí kladiva	ne
S funkcí QuickRelease	ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti	ne
Otočná rukojeť	ne

Plynulé vytahování	ne
Druh produktu	Ráčna